

Garant GRIDLINE

24G ház fiókok egyéni beszereléséhez, 20×20G, Magasság: 800mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927720 800
GTIN	4062406111700
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

24G ház fiókok egyéni beszereléséhez, stabil acélszerkezettel. Hengerzárral központilag zárható.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.
600 és 700 méret csak a Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

Műszaki leírás

Mélység	650 mm
Magasság	800 mm
Fiókok hasznos magassága	700 mm
Hasznos magasság	700 mm
Hasznos szélesség	550 mm
Fiókok száma	0

Ajtók száma	0
Szélesség	600 mm
Súly	21,6 kg
Kivitel	önállóan felszerelhető
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Munkapad ház