

Garant GRIDLINE

24G ház fiókok egyéni beszereléséhez, 20×20G, Magasság: 700mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927720 700
GTIN	4062406111694
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

24G ház fiókok egyéni beszereléséhez, stabil acélszerkezettel. Hengerzárral központilag zárható.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.
600 és 700 méret csak a Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

Műszaki leírás

Fiókok hasznos magassága	625 mm
Szélesség	600 mm
Fiókok száma	0
Mélység	650 mm
Súly	19,6 kg
Hasznos magasság	625 mm

Ajtók száma	0
Hasznos szélesség	550 mm
Magasság	700 mm
Kivitel	önállóan felszerelhető
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad ház