

Garant GRIDLINE

24G ház fiókok egyéni beszereléséhez, 20×20G, Magasság: 900mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 927720 900 |
| GTIN | 4062406111717 |
| Árucikk kategória | 9GG |

Leírás**Kivitel:**

24G ház fiókok egyéni beszereléséhez, stabil acélszerkezettel. Hengerzárral központilag zárható.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.
600 és 700 méret csak a Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------|---------|
| Fiókok száma | 0 |
| Súly | 23,6 kg |
| Ajtók száma | 0 |
| Hasznos magasság | 800 mm |
| Fiókok hasznos magassága | 800 mm |
| Hasznos szélesség | 550 mm |

| | |
|---------------------------|---|
| Mélység | 650 mm |
| Magasság | 900 mm |
| Szélesség | 600 mm |
| Kivitel | önállóan felszerelhető |
| Kihúzható polclapok száma | 0 |
| Anyagvastagság | 1 mm |
| Magasságállítás osztása | 25 mm |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum | 20×20G |
| Termék fajtája | Munkapad ház |