

Garant GRIDLINE

**Tolóajtó készlet, Fiókszélesség 56G, Magasság kerettel: 1200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	935640 1200
GTIN	4062406111625
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Az ajtók a belső oldalakon megerősítettek és vezetősínekben, golyóscsapágyakon futnak.

**Hengerzáras** tolozárral zárható. Az előre szerelt készlet 2 oldalsó ütközőből, 2 vezetősínből és 2 ajtólapból áll. A tolóajtók mögötti szekrénymezők polcokkal, fiókokkal és kihúzható polcokkal szerelhetők fel (kivételem: a 935640 sz. tolóajtó mögött csak polcok felszerelése lehetséges, fiókok vagy kihúzható polcok nem).

**Szín:**

Keret RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit, **porszórt bevonattal**.

**Műszaki leírás**

Hasznos magasság	1100 mm
Keret mélysége	80 mm
Magasság kerettel	1200 mm
Felhasználási terület	Fiókos polc
Anyagvastagság	1,2 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Terméknév attribútum	Fiókszélesség 56G
Termék fajtája	Tolóajtó