

Garant GRIDLINE

Fiók, 20×20G, Fiók előlap magasság: 50mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927800 50
GTIN	4062406111793
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

100%-ban kihúzható fiókok stabil acélszerkezettel, különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Újszerű fiók koncepció a fiókrendezőkkal való optimális felszerelés érdekében.

Alkalmazható:

Minden 24G házhoz.

Szín:

Fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Hasznos magasság	25 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Előlapmagasság	50 mm
Súly	7,9 kg
Hasznos mélység G-ben	20
Hasznos szélesség G-ben	20
Felhasználási terület	Munkapad ház
Hasznos mélység	500 mm
Hasznos szélesség	500 mm

egyenkénti fiókkioldással	nem
Anyagvastagság	1 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	20×20G
Termék fajtája	Fiók