

Garant GRIDLINE

24G ház gurítható, fiókok egyéni beszereléséhez, 20×20G, Ház magassága: 500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927730 500
GTIN	4062406111762
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

24G ház, gurítható, fiókok egyéni beszereléséhez, stabil acélszerkezettel. Bordázott gumi takarólap, legurulásgátló perem és 2K-Haptoprene® tolófogantyú.
2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékkal (kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal) Ø 125 mm, nyom nélküli poliuretán futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szárfeltekeredés védelemmel.
Hengerzárral központilag zárható.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.

A ház csak a 927805 sz. fiókokkal szerelhető fel!

Ne tolja a 920301 – 920316 sz. elektromosan állítható magasságú munkaállomások alá.

Műszaki leírás

Kerék Ø	125 mm
---------	--------

Nyommentes futófelület	igen
Mélység	650 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Magasság	700 mm
Legurulásvédő peremmel	igen
Ajtók száma	0
Hasznos magasság	425 mm
Fiókok száma	0
Maximális teherbírás	600 kg
Súly	28,5 kg
ComfortClose	nem
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Szélesség	600 mm
Kivitel	gurítható
Kivitel	önállóan felszerelhető
Fiókok hasznos magassága	425 mm
Kihúzható polclapok száma	0
Ház felül nyitott	nem
Anyagvastagság	1 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Műhely guruló kisszekrény