

**Garant****Gyorscsere betétmenetfúró befogóhoz MLA, ER szorítópatron mérethez: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338120 11
GTIN	4062406111984
Árucikk kategória	31M

**Leírás****Alkalmazható:**

338100 – 338121 sz. MLA gyorscsérés menetfúró befogóhoz minimális hosszkiegyenlítéssel.

**Opcionális tartozék:**

ER menetfúró szorítópatronok, lásd a 309399– 309447 sz.

**Műszaki leírás**

Kinyúlási hossz L	17 mm
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.	11
Befogási tartomány $\varnothing D_1$	2 - 6 mm
ER szorítópatron	11 mm
$\varnothing d$	20 mm
Menetvágási tartomány	M1 – M5
Külső $\varnothing D$	19 mm
Max. meghúzási nyomaték	20 Nm
Termék fajtája	Gyorscsere betét

