

Garant GRIDLINE

Szárnyas ajtó készlet, Fiókszélesség 56G, Magasság kerettel: 1200mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	935720 1200
GTIN	4062406112035
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Az ajtók a belső oldalakon megerősítettek és **hengerzárral** szerelt tolófogantyúval zárhatók. Az előre szerelt készlet 2 szárnyasajtóból, 2 oldalsó sínből és 2 ütközőlécből áll. A szárnyasajtók mögötti szekrénymezők polcokkal, fiókokkal és kihúzható polcokkal szerelhetők fel.

Szín:

Keret RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit, **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Ajtók köztes magasságokkal is szállíthatók. Kérjen ajánlatot.

Műszaki leírás

Keret mélysége	80 mm
Magasság kerettel	1200 mm
Hasznos magasság	1100 mm
Felhasználási terület	Fiókos polc
Anyagvastagság	1,2 mm
Hengerzár	Moduláris betét

Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Fiókszélesség 56G
Termék fajtája	Szárnyas ajtó