

Garant**Menetvágó tokmány MLA IK 50 bar, HSK-A 100, Menetvágási tartomány: M1-12****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 338115 M1-12 |
| GTIN | 4062406112097 |
| Árucikk kategória | 31M |

Leírás**Kivitel:**

- Minimális hosszkiegénylítéssel (MLA), csillapító elem segítségével.
- A menetfúró / formázó élettartama akár 300 %-kal is megnőhet.
- Belső hűtőfolyadék ellátás 50 bar-ig.
- Biztonságos befogás ER szorítópatronokhoz való gyorscsere betétekben.
- Szárkúp körfutása a betét kúpjához képest < 3 µm.

Felhasználás:**Szinkronorsós megmunkáló központokon.**

- A menetfúró / szinkronorsó emelkedési különbségeinek kiegyenlítésére.
- A menetfúrók emelkedési tűréseinek kiegyenlítésére.

Opcionális tartozék:

ER szorítópatronok, lásd a 308881-309240 sz. (ER11 / 16 / 25 méret). ER menetfúró szorítópatronok négyszöggel, lásd a 309399 - 309413 sz. (ER 11 /16 / 25 méret).

Gyorscsere-betétek és közdarabok, lásd 338120 – 338142 sz.

Kúpvonócsapokat lásd a 308600 – 308806 sz. alatt.

Hűtőfolyadék-csőveket HSK-hoz lásd a 309880 sz. alatt.

Dugókulcsokat HSK-hoz lásd a 309890 sz. alatt.

Figyelem:

Maximális fordulatszám 4000 min⁻¹.

Műszaki leírás

Adatlap

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 1 mm |
| Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 0,2 mm |
| Belső Ø D ₁ | 20 mm |
| Külső Ø D | 43 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 70 mm |
| Hozzávaló ER méret | 11 / 16 |
| Menetvágási tartomány | M1 - M12 |
| Befogó | HSK-A 100 |
| Befogó szabvány | DIN 69893 |
| belső hűtés | Igen, max. 50 bar-ral |
| Alak | A |
| Termék fajtája | Menetfúró befogó |