

Garant GRIDLINE

Környezetvédelmi szekrény Tele lemez szárnyas ajtókkal, Magasság mm / gyűjtőedények száma: 1000/2**Rendelési adatok**

Rendelés száma	980091 1000/2
GTIN	4062406112493
Árucikk kategória	91U

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Az ajtók oldalt szellőztető résekkel rendelkeznek, **hengerzár**as tolózárrel zárható. A horganyzott gyűjtőedény a **StawaR** szerinti folyadékszigetelő hegesztéssel rendelkezik. Teherbírás 100 kg. Magasságállítás 25 mm-es osztásban lehetséges. Gyűjtőtérfogat 20 liter (20 mm-rel az edény pereme alatt).

Felhasználás:

Növényvédőszer, mérgező és vízszennyező vegyszerek biztonságos és előírás szerű tárolásához a munkatérben.

Szabvány:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Szín:

Alapkivitelben a ház RAL 7035 világosszürke, az ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A szekrény gyúlékony folyadékok tárolására nem alkalmas! A WHG &19 szerinti tárolás. A StawaR (acéltartályokról szóló irányelv) építészeti szabálylistája szerinti megfelelőségi nyilatkozatnak megfelelő tartályok.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 1000 mm

Szélesség: 1000 mm

Mélység: 500 mm

Hasznos magasság: 860 mm

Gyűjtőedények száma: 2

Súly: 72 kg

Műszaki leírás

Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó szellőzőnyílásokkal
Mélység	500 mm
Súly	72 kg
Szélesség	1000 mm
Magasság	1000 mm
Hasznos magasság	860 mm
Gyűjtőedények száma	2
Anyagvastagság	0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	225 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Környezetvédelmi szekrény

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Gyűjtőedény Szekrény-/ rekeszszélességhez 1000 mm	980096 1000

