

Garant GRIDLINE

Környezetvédelmi szekrény Tele lemez szárnyas ajtókkal, Magasság mm / gyűjtőedények száma: 2000/4**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 980091 2000/4 |
| GTIN | 4062406112509 |
| Árucikk kategória | 91U |

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Az ajtók oldalt szellőztető résekkel rendelkeznek, **hengerzár**as tolózárrel zárható. A horganyzott gyűjtőedény a **StawaR** szerinti folyadékszigetelő hegesztéssel rendelkezik. Teherbírás 100 kg. Magasságállítás 25 mm-es osztásban lehetséges. Gyűjtőtérfogat 20 liter (20 mm-rel az edény pereme alatt).

Felhasználás:

Növényvédőszer, mérgező és vízszennyező vegyszerek biztonságos és előírás szerű tárolásához a munkatérben.

Szabvány:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Szín:

Alap kivitelben a ház RAL 7035 világosszürke, az ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A szekrény gyúlékony folyadékok tárolására nem alkalmas! A WHG &19 szerinti tárolás. A StawaR (acéltartályokról szóló irányelv) építészeti szabálylistája szerinti megfelelőségi nyilatkozatnak megfelelő tartályok.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 2000 mm

Szélesség: 1000 mm

Mélység: 500 mm

Hasznos magasság: 1860 mm

Gyűjtőedények száma: 4

Súly: 135 kg

Műszaki leírás

| | |
|---|--|
| Szélesség | 1000 mm |
| Mélység | 500 mm |
| Gyűjtőedények száma | 4 |
| Szekrény előlap | Tömör lemez szárnyas ajtó szellőzőnyílásokkal |
| Súly | 135 kg |
| Hasznos magasság | 1860 mm |
| Magasság | 2000 mm |
| Anyagvastagság | 0,9 mm |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen) | 100 kg |
| Szekrényház belső teherbírása | 1000 kg |
| Ajtónyitás szöge | 225 fok |
| Magasságállítás osztása | 25 mm |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája | Környezetvédelmi szekrény |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11 | 914226 GP11 |
| Gyűjtőedény Szekrény-/ rekeszszélességhez 1000 mm | 980096 1000 |

