


Garant**Tartóoszlop, Magasság: 962mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928010 962
GTIN	4062406112240
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Robusztus acéllemezből. Akadály nélküli munkafelület, a szerelés sarokmerevítő nélkül történik. Beakasztó nyílások 50 mm-es osztásban az elülső oldalon, valamint menetes perselyek az elülső és a belső oldalon további modulok, mint perforált fal, rakodópolel rögzítéséhez. Tartóoszlopok oldalsó nyílásokkal kábelek átvezetéséhez. Szállítás párban.

Alkalmazható:

Perforált falak 2 × 928070 sz. ill. 928071 sz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Energiaellátó sín használata esetén rendelje meg a 928460 sz. CUT/OUT méretű média modult is. Tartókaros konzol rögzítéséhez alkalmas.

Műszaki leírás

Súly	6 kg
Szélesség	40 mm

Mélység	100 mm
Maximális teherbírás	50 kg
Maximálisan felszerelhető perforált fal	2 × 928070 sz. ill. 928071 sz.
Magasság	962 mm
Anyagvastagság	1 mm
Magasságállítási osztása	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Tartóoszlop

Tartozék

Keresztmerezítés Hossz 1000 mm	928050 1000
Multifix tárolódobozok Hossz mm / dobozok száma 2000/19	928235 2000/19
Média modul tartóoszlophoz Modultípus CUT/OUT	928460 CUT/OUT
Média modul tartóoszlophoz Modultípus CH250/ONOF	928460 CH250/ONOF
Multifix tárolódobozok Hossz mm / dobozok száma 1500/14	928235 1500/14
Média modul tartóoszlophoz Modultípus DE250V/2	928460 DE250V/2
Tartókaros konzol Hossz 1500 mm	928055 1500
Multifix nyitott tárolódobozok Hossz mm / típus 2000/AB1	928230 2000/AB1
Perforált falkétoldalú Típushoz 1500	928071 1500
Rakodópolec világítással Típushoz 2000	928140 2000
Médiasín 4 db 250 V csatlakozó aljzattal Típushoz 1000	928443 1000
Multifix Típushoz 1000	928201 1000
Tartókaros konzol Hossz 1000 mm	928056 1000
Média modul tartóoszlophoz Modultípus FR250V/2	928460 FR250V/2
Rakodópolec acélkengyellel Típushoz 1500	928145 1500
Acéllemez rakodópolec 200 mm mély Típushoz 2000	928130 2000

Multimédia kihajtható kar laptop tartóval Csuklók száma 2	928275 2
Rajztartóirodai mágnesekkel Típushoz 1000	928211 1000
Rakodópolec világítással Típushoz 1000	928140 1000
Multifix tárolódobozok Hossz mm / dobozok száma 2000/13	928235 2000/13
Multimédia kihajtható kar multifunkciós befogóval Csuklók száma 1	928270 1
Áttetsző lap Típushoz 2000	928090 2000
Kihajtható tartókar Csuklók száma 2	928170 2
Média modul tartóoszlophoz Modultípus OUT/ONOFF	928460 OUT/ONOFF
Perforált fal kefecsíkkal Típushoz 1000	928111 1000
Multifix nyitott tárolódobozok Hossz mm / típus 1000/AB1	928230 1000/AB1
Média modul tartóoszlophoz Modultípus DK250/ONOF	928460 DK250/ONOF
Perforált falEgyoldalás Típushoz 2000	928070 2000
Médiasín2 db 250 V csatlakozó aljzattal Típushoz 1500	928442 1500
Tartókaros konzol Hossz 2000 mm	928056 2000
Acéllemez rakodópolec300 mm mély Típushoz 1000	928131 1000
Média modul tartóoszlophoz Modultípus DE250/ONOF	928460 DE250/ONOF
Médiasín4 csatlakozó aljzattal 250V + Be/Ki Típushoz 1000	928444 1000
Perforált falEgyoldalás Típushoz 1000	928070 1000
Médiasín4 db 250 V csatlakozó aljzattal Típushoz 1500	928443 1500
Média modul tartóoszlophoz Modultípus ON/OFF	928460 ON/OFF
Multifix nyitott tárolódobozok Hossz mm / típus 1000/AA1	928230 1000/AA1
Multifix nyitott tárolódobozok Hossz mm / típus 1500/AB1	928230 1500/AB1
Acéllemez rakodópolec300 mm mély Típushoz 1500	928131 1500
Multifix tárolódobozok Hossz mm / dobozok száma 1500/9	928235 1500/9
Médiasín4 db 250 V csatlakozó aljzattal Típushoz 2000	928443 2000
Multifix Típushoz 2000	928201 2000
Multifix, Easyfix mágneses csipesszel Típushoz 1500	928206 1500
Multifix nyitott tárolódobozok Hossz mm / típus 1500/AA1	928230 1500/AA1

Médiasín2 db 250 V csatlakozó aljzattal Típushoz 2000	928442 2000
Perforált fal kefecsíkkal Típushoz 2000	928111 2000
Médiasínönállóan felszerelhető Típushoz 1500	928441 1500
Perforált fal kefecsíkkal Típushoz 1500	928111 1500
Tartókaros konzol Hossz 2000 mm	928055 2000
Keresztmervítés Hossz 1500 mm	928050 1500
Multifix, Easyfix mágneses csipesszel Típushoz 2000	928206 2000
Médiasín4 csatlakozó aljzattal 250V + Be/Ki Típushoz 1500	928444 1500
Perforált falkétoldalú Típushoz 1000	928071 1000
Áttetsző lap Típushoz 1000	928090 1000
Multimédia kihajtható kar multifunkciós befogóval Csuklók száma 2	928270 2
Tartókaros konzol Hossz 1500 mm	928056 1500
Áttetsző lap Típushoz 1500	928090 1500
Rakodópolc acélkengyellel Típushoz 1000	928145 1000
Médiasín4 csatlakozó aljzattal 250V + Be/Ki Típushoz 2000	928444 2000
Perforált falEgyoldalás Típushoz 1500	928070 1500
Multifix tárolódobozok Hossz mm / dobozok száma 1000/9	928235 1000/9
Multifix Típushoz 1500	928201 1500
Keresztmervítés Hossz 2000 mm	928050 2000
Acéllemez rakodópolc200 mm mély Típushoz 1000	928130 1000
Multifix tárolódobozok Hossz mm / dobozok száma 1000/6	928235 1000/6
Média modul tartóoszlophoz Modultípus DK250V/2	928460 DK250V/2
Rajztartóirodai mágnesekkel Típushoz 1500	928211 1500
Tartókaros konzol Hossz 1000 mm	928055 1000
Multifix, Easyfix mágneses csipesszel Típushoz 1000	928206 1000
Média modul tartóoszlophoz Modultípus FR250/ONOF	928460 FR250/ONOF
Rakodópolc világítással Típushoz 1500	928140 1500
Rakodópolc acélkengyellel Típushoz 2000	928145 2000
Rajztartóirodai mágnesekkel Típushoz 2000	928211 2000

Perforált falEgyoldalas Típushoz 500	928070 500
Média modul tartóoszlophoz Modultípus CH250V/2	928460 CH250V/2
Acéllemez rakodópolec300 mm mély Típushoz 2000	928131 2000
Kihajtható tartókar Csuklók száma 1	928170 1
Médiasínönállóan felszerelhető Típushoz 2000	928441 2000
Multifix nyitott tárolódobozok Hossz mm / típus 2000/AA1	928230 2000/AA1
Médiasínönállóan felszerelhető Típushoz 1000	928441 1000
Médiasín2 db 250 V csatlakozó aljzattal Típushoz 1000	928442 1000
Acéllemez rakodópolec200 mm mély Típushoz 1500	928130 1500
Perforált falkétoldalú Típushoz 2000	928071 2000
LED-es lámpa, oldalsó Teljesítményfelvétel 15 W	928620 15