

Garant**Tartóoszlop, Magasság: 200mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 928010 200 |
| GTIN | 4062406112226 |
| Árucikk kategória | 91P |

Leírás**Kivitel:**

Robusztus acéllemezből. Akadály nélküli munkafelület, a szerelés sarokmerevítő nélkül történik. Beasztó nyílások 50 mm-es osztásban az elülső oldalon, valamint menetes perselyek az elülső és a belső oldalon további modulok, mint perforált fal, rakodópolc rögzítéséhez. Tartóoszlopok oldalsó nyílásokkal kábelek átvezetéséhez. Szállítás párban.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Csak energiaellátó sínhez, rakodópolchoz és Multifixhez alkalmas. A 928460 sz. média modul beépítése nem lehetséges.

Tartókar konzolok és keresztmerevítők rögzítéséhez nem alkalmas.

Műszaki leírás

| | |
|-----------|--------|
| Súly | 1,2 kg |
| Szélesség | 40 mm |
| Mélység | 100 mm |

| | |
|-------------------------|--|
| Maximális teherbírás | 50 kg |
| Magasság | 200 mm |
| Anyagvastagság | 1 mm |
| Magasságállítás osztása | 50 mm |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája | Tartóoszlop |

Tartozék

| | |
|--|-----------------|
| Multifix, Easyfix mágneses csipesszel Típushoz 1500 | 928206 1500 |
| Rakodópolec acélkengyellel Típushoz 1000 | 928145 1000 |
| Multifix tárolódobozok Hossz mm / dobozok száma 1000/9 | 928235 1000/9 |
| Acéllemez rakodópolec200 mm mély Típushoz 2000 | 928130 2000 |
| Multifix tárolódobozok Hossz mm / dobozok száma 1500/9 | 928235 1500/9 |
| Multifix tárolódobozok Hossz mm / dobozok száma 2000/13 | 928235 2000/13 |
| Multifix Típushoz 1000 | 928201 1000 |
| Multifix Típushoz 2000 | 928201 2000 |
| Multifix nyitott tárolódobozok Hossz mm / típus 1500/AA1 | 928230 1500/AA1 |
| Acéllemez rakodópolec300 mm mély Típushoz 2000 | 928131 2000 |
| Médiasínönállóan felszerelhető Típushoz 1500 | 928441 1500 |
| Multifix, Easyfix mágneses csipesszel Típushoz 1000 | 928206 1000 |
| Acéllemez rakodópolec300 mm mély Típushoz 1000 | 928131 1000 |
| Kihajtható tartókar Csuklók száma 1 | 928170 1 |
| Acéllemez rakodópolec300 mm mély Típushoz 1500 | 928131 1500 |
| Médiasín2 db 250 V csatlakozó aljzattal Típushoz 2000 | 928442 2000 |
| Multifix nyitott tárolódobozok Hossz mm / típus 2000/AA1 | 928230 2000/AA1 |
| Médiasín4 db 250 V csatlakozó aljzattal Típushoz 1500 | 928443 1500 |

| | |
|---|-----------------|
| Rajztartóirodai mágnesekkel Típushoz 1000 | 928211 1000 |
| Médiasín4 db 250 V csatlakozó aljzattal Típushoz 2000 | 928443 2000 |
| Rajztartóirodai mágnesekkel Típushoz 2000 | 928211 2000 |
| Médiasín4 csatlakozó aljzattal 250V + Be/Ki Típushoz 1000 | 928444 1000 |
| Multifix nyitott tárolódobozok Hossz mm / típus 1500/AB1 | 928230 1500/AB1 |
| Multifix tárolódobozok Hossz mm / dobozok száma 1500/14 | 928235 1500/14 |
| Kihajtható tartókar Csuklók száma 2 | 928170 2 |
| Multifix nyitott tárolódobozok Hossz mm / típus 1000/AB1 | 928230 1000/AB1 |
| Multifix tárolódobozok Hossz mm / dobozok száma 2000/19 | 928235 2000/19 |
| Rakodópalc acélkengyellel Típushoz 2000 | 928145 2000 |
| Multifix nyitott tárolódobozok Hossz mm / típus 2000/AB1 | 928230 2000/AB1 |
| Acéllemez rakodópalc200 mm mély Típushoz 1000 | 928130 1000 |
| Multifix nyitott tárolódobozok Hossz mm / típus 1000/AA1 | 928230 1000/AA1 |
| Médiasín2 db 250 V csatlakozó aljzattal Típushoz 1000 | 928442 1000 |
| Médiasínönállóan felszerelhető Típushoz 1000 | 928441 1000 |
| Rajztartóirodai mágnesekkel Típushoz 1500 | 928211 1500 |
| Acéllemez rakodópalc200 mm mély Típushoz 1500 | 928130 1500 |
| Médiasínönállóan felszerelhető Típushoz 2000 | 928441 2000 |
| Médiasín4 csatlakozó aljzattal 250V + Be/Ki Típushoz 2000 | 928444 2000 |
| Multifix, Easyfix mágneses csipesszel Típushoz 2000 | 928206 2000 |
| Multifix tárolódobozok Hossz mm / dobozok száma 1000/6 | 928235 1000/6 |
| Multifix Típushoz 1500 | 928201 1500 |
| Rakodópalc acélkengyellel Típushoz 1500 | 928145 1500 |
| Médiasín4 db 250 V csatlakozó aljzattal Típushoz 1000 | 928443 1000 |
| Médiasín2 db 250 V csatlakozó aljzattal Típushoz 1500 | 928442 1500 |
| Médiasín4 csatlakozó aljzattal 250V + Be/Ki Típushoz 1500 | 928444 1500 |
| LED-es lámpa, oldalsó Teljesítményfelvétel 15 W | 928620 15 |