

Garant**Tartóoszlop, Magasság: 1362mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928010 1362
GTIN	4062406112257
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Robusztus acéllemezből. Akadály nélküli munkafelület, a szerelés sarokmerevítő nélkül történik. Beasztó nyílások 50 mm-es osztásban az elülső oldalon, valamint menetes perselyek az elülső és a belső oldalon további modulok, mint perforált fal, rakodópalc rögzítéséhez. Tartóoszlopok oldalsó nyílásokkal kábelek átvezetéséhez. Szállítás párban.

Alkalmazható:

Perforált falak 2 × 928070 sz. ill. 928071 sz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Energiaellátó sín használata esetén rendelje meg a 928460 sz. CUT/OUT méretű média modult is. Tartókaros konzol rögzítéséhez alkalmas.

Műszaki leírás

Mélység	100 mm
Súly	8 kg

Maximálisan felszerelhető perforált fal	2 × 928070 sz. ill. 928071 sz.
Szélesség	40 mm
Maximális teherbírás	50 kg
Magasság	1362 mm
Anyagvastagság	1 mm
Magasságállítás osztása	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Tartóoszlop

Tartozék

Multifix Típushoz 1000	928201 1000
Rakodópólac acélkengyellel Típushoz 1500	928145 1500
Média modul tartóoszlophoz Modultípus DE250V/2	928460 DE250V/2
Rakodópólac acélkengyellel Típushoz 2000	928145 2000
Médiasín4 csatlakozó aljzattal 250V + Be/Ki Típushoz 1000	928444 1000
Multifix, Easyfix mágneses csipesszel Típushoz 1000	928206 1000
Multifix nyitott tárolódobozok Hossz mm / típus 1500/AB1	928230 1500/AB1
Rajztartóirodai mágnesekkel Típushoz 2000	928211 2000
Áttetsző lap Típushoz 1500	928091 1500
Tartókaros konzol Hossz 1000 mm	928055 1000
Keresztmerezítés Hossz 2000 mm	928050 2000
Perforált fal kefecsíkkal Típushoz 1500	928111 1500
Média modul tartóoszlophoz Modultípus CH250/ONOF	928460 CH250/ONOF
Rajztartóirodai mágnesekkel Típushoz 1000	928211 1000
Multifix Típushoz 2000	928201 2000
Multifix nyitott tárolódobozok Hossz mm / típus 1000/AB1	928230 1000/AB1
Multifix nyitott tárolódobozok Hossz mm / típus 2000/AB1	928230 2000/AB1

Médiasín4 db 250 V csatlakozó aljzattal Típushoz 1000	928443 1000
Tartókaros konzol Hossz 1500 mm	928056 1500
Tartókaros konzol Hossz 2000 mm	928055 2000
Perforált falkétoldalú Típushoz 1500	928071 1500
Rakodópolec világítással Típushoz 1500	928140 1500
Perforált fal kefecsíkkal Típushoz 2000	928111 2000
Multimédia kihajtható kar laptop tartóval Csuklók száma 2	928275 2
Tartókaros konzol Hossz 1000 mm	928056 1000
Tartókaros konzol Hossz 2000 mm	928056 2000
Multifix, Easyfix mágneses csipesszel Típushoz 2000	928206 2000
Áttetsző lap Típushoz 2000	928091 2000
Médiasín2 db 250 V csatlakozó aljzattal Típushoz 2000	928442 2000
Médiasín2 db 250 V csatlakozó aljzattal Típushoz 1500	928442 1500
Média modul tartóoszlophoz Modultípus DE250/ONOF	928460 DE250/ONOF
Multifix tárolódobozok Hossz mm / dobozok száma 2000/19	928235 2000/19
Perforált falEgyoldalú Típushoz 500	928070 500
Kihajtható tartókar Csuklók száma 2	928170 2
Média modul tartóoszlophoz Modultípus CUT/OUT	928460 CUT/OUT
Áttetsző lap Típushoz 1500	928090 1500
Multimédia kihajtható kar multifunkciós befogóval Csuklók száma 2	928270 2
Média modul tartóoszlophoz Modultípus FR250/ONOF	928460 FR250/ONOF
Rajztartóirodai mágnesekkel Típushoz 1500	928211 1500
Acéllemez rakodópolec300 mm mély Típushoz 1500	928131 1500
Multifix tárolódobozok Hossz mm / dobozok száma 1000/6	928235 1000/6
Multifix nyitott tárolódobozok Hossz mm / típus 1000/AA1	928230 1000/AA1
Perforált falkétoldalú Típushoz 2000	928071 2000
Média modul tartóoszlophoz Modultípus FR250V/2	928460 FR250V/2
	928235 1500/14

Multifix tárolódobozok Hossz mm / dobozok száma
1500/14

Rakodópolec világítással Típushoz 1000	928140 1000
Kihajtható tartókar Csuklók száma 1	928170 1
Multifix tárolódobozok Hossz mm / dobozok száma 1000/9	928235 1000/9
Acéllemez rakodópolec300 mm mély Típushoz 1000	928131 1000
Tartókaros konzol Hossz 1500 mm	928055 1500
Médiasín4 csatlakozó aljzattal 250V + Be/Ki Típushoz 2000	928444 2000
Média modul tartóoszlophoz Modultípus DK250/ONOF	928460 DK250/ONOF
Médiasín2 db 250 V csatlakozó aljzattal Típushoz 1000	928442 1000
Média modul tartóoszlophoz Modultípus CH250V/2	928460 CH250V/2
Multifix tárolódobozok Hossz mm / dobozok száma 2000/13	928235 2000/13
Acéllemez rakodópolec300 mm mély Típushoz 2000	928131 2000
Áttetsző lap Típushoz 2000	928090 2000
Médiasínönállóan felszerelhető Típushoz 2000	928441 2000
Multifix nyitott tárolódobozok Hossz mm / típus 1500/AA1	928230 1500/AA1
Média modul tartóoszlophoz Modultípus ON/OFF	928460 ON/OFF
Acéllemez rakodópolec200 mm mély Típushoz 2000	928130 2000
Perforált falEgyoldalal Típushoz 1000	928070 1000
Médiasínönállóan felszerelhető Típushoz 1500	928441 1500
Áttetsző lap Típushoz 1000	928091 1000
Multifix Típushoz 1500	928201 1500
Perforált falEgyoldalal Típushoz 1500	928070 1500
Médiasín4 csatlakozó aljzattal 250V + Be/Ki Típushoz 1500	928444 1500
Rakodópolec acélkengyellel Típushoz 1000	928145 1000
Média modul tartóoszlophoz Modultípus DK250V/2	928460 DK250V/2
Áttetsző lap Típushoz 1000	928090 1000
Multimédia kihajtható kar multifunkciós befogóval Csuklók száma 1	928270 1

Perforált fal kefecsíkkal Típushoz 1000	928111 1000
Médiasín4 db 250 V csatlakozó aljzattal Típushoz 2000	928443 2000
Multifix nyitott tárolódobozok Hossz mm / típus 2000/AA1	928230 2000/AA1
Keresztmerezítés Hossz 1000 mm	928050 1000
Perforált falkétoldalú Típushoz 1000	928071 1000
Multifix tárolódobozok Hossz mm / dobozok száma 1500/9	928235 1500/9
Multifix, Easyfix mágneses csipesszel Típushoz 1500	928206 1500
Acéllemez rakodópolc200 mm mély Típushoz 1000	928130 1000
Médiasínönállóan felszerelhető Típushoz 1000	928441 1000
Médiasín4 db 250 V csatlakozó aljzattal Típushoz 1500	928443 1500
Keresztmerezítés Hossz 1500 mm	928050 1500
Perforált falEgyoldalú Típushoz 2000	928070 2000
Média modul tartóoszlophoz Modultípus OUT/ONOFF	928460 OUT/ONOFF
Rakodópolc világítással Típushoz 2000	928140 2000
Acéllemez rakodópolc200 mm mély Típushoz 1500	928130 1500
LED-es lámpa, oldalsó Teljesítményfelvétel 15 W	928620 15