

**Garant****Felépítmény felosztó, Magasság: 962mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928040 962
GTIN	4062406112530
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus acéllemezből. Akadálymentes munkafelület. A tartóoszlopos felépítménynek különböző munkaterületekre történő felosztásához. Csak a 928050 sz. keresztmerevítővel vagy a 928055; 928056 sz. keresztmerevítővel rendelkező tartókaros konzollal lehetséges.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A 928020 sz. megerősített hátfalra nem szerelhető fel.

**Műszaki leírás**

Maximálisan felszerelhető perforált fal	2 × 928070 sz. ill. 928071 sz.
Mélység	100 mm
Súly	4 kg
Szélesség	80 mm
Anyagvastagság	1,5 mm

Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Tartóoszlop

## Tartozék

Tartókaros konzol Hossz 2000 mm	928055 2000
Keresztmerezítés Hossz 2000 mm	928050 2000
Tartókaros konzol Hossz 1000 mm	928055 1000
Tartókaros konzol Hossz 2000 mm	928056 2000
Tartókaros konzol Hossz 1500 mm	928055 1500
Keresztmerezítés Hossz 1000 mm	928050 1000
Tartókaros konzol Hossz 1500 mm	928056 1500
Tartókaros konzol Hossz 1000 mm	928056 1000
Keresztmerezítés Hossz 1500 mm	928050 1500