

**Garant****Sarok tartóoszlop beakasztó nyílásokkal, Magasság: 481 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928030 481
GTIN	4062406112295
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus acéllemezről. Akadály nélküli munkafelület, a szerelés sarokmerevítők nélkül történik. Sarok tartóoszlop az elülső oldalon beakasztó nyílásokkal 50 mm-es osztásban, menetes perselyekkel és egy 25 mm Ø furattal kábel átvezetéséhez.

**Alkalmazható:**

A 938030 sz. sarok tartóoszlopra a 928131 – 928145 sz. 1000 méretű rakodópolcok, a 928201, 928206, 928230, 928235 sz. 1000 méretű Multifix sínek szerelhetők fel. Perforált falak 1 × 928070 sz. ill. 928071 sz.

**Műszaki leírás**

Súly	3 kg
Mélység	100 mm
Szélesség	40 mm
Maximálisan felszerelhető perforált fal	1 × 928070 sz. ill. 928071 sz.
Anyagvastagság	1 mm

Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Tartóoszlop