

**Garant****Tartókaros konzol, Mélység 550 mm, Hossz: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928056 1000
GTIN	4062406112615
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

Stabil acéllemez kivitel. Páronkénti felszerelés, a 928600, 928602, 928606 sz. lámpa és a 928250 sz. készülék sín rögzítéséhez.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Csak a 962 és 1362 méretű tartóoszlopokhoz megfelelő.

**Műszaki leírás**

Maximális teherbírás	50 kg
Magasság	60 mm
Súly	7 kg
Kinyúlás	450 mm
Hossz	1000 mm
Mélység	550 mm
Szélesség	1000 mm
Felhasználási terület	Tartóoszlopok
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1,5 mm

Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Mélység 550 mm
Termék fajtája	Konzol

---

## Tartozék

LED-es lámpa BE/KI kapcsolóval Típushoz 1000	928602 1000
LED-es lámpa Típushoz 1000	928600 1000
TAMETO lámpa Típushoz 1000	928608 1000
Balancer sín 2 futómacskával Hossz 1000 mm	928250 1000