

Garant**Tartókaros konzol, Mélység 350 mm, Hossz: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928055 1500
GTIN	4062406112592
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Stabil acéllemez kivitel. Páronkénti felszerelés, a 928600, 928602, 928606 sz. lámpa és a 928250 sz. készülék sín rögzítéséhez.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Csak a 962 és 1362 méretű tartóoszlopokhoz megfelelő.

Műszaki leírás

Kinyúlás	250 mm
Mélység	350 mm
Súly	6 kg
Maximális teherbírás	50 kg
Magasság	60 mm
Hossz	1500 mm
Szélesség	1500 mm
Felhasználási terület	Tartóoszlopok
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1,5 mm

Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Mélység 350 mm
Termék fajtája	Konzol

Tartozék

LED-es lámpa Típushoz 1500	928600 1500
LED-es lámpa BE/KI kapcsolóval Típushoz 1500	928602 1500
Balancer sín 2 futómacskával Hossz 1500 mm	928250 1500
TAMETO lámpa Típushoz 1500	928608 1500