

Garant**Tartókaros konzol, Mélység 550 mm, Hossz: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928056 2000
GTIN	4062406112639
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Stabil acéllemez kivitel. Páronkénti felszerelés, a 928600, 928602, 928606 sz. lámpa és a 928250 sz. készülék sín rögzítéséhez.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Csak a 962 és 1362 méretű tartóoszlopokhoz megfelelő.

Műszaki leírás

Maximális teherbírás	50 kg
Magasság	60 mm
Súly	9 kg
Hossz	2000 mm
Mélység	550 mm
Kinyúlás	450 mm
Szélesség	2000 mm
Felhasználási terület	Tartóoszlopok
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1,5 mm

Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Mélység 550 mm
Termék fajtája	Konzol

Tartozék

Balancer sín 2 futómacskával Hossz 2000 mm	928250 2000
LED-es lámpa BE/KI kapcsolóval Típushoz 2000	928602 2000
LED-es lámpa Típushoz 2000	928600 2000
TAMETO lámpa Típushoz 2000	928608 2000