


Garant**Perforált fal kétoldalú, Típushoz: 1000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928071 1000
GTIN	4062406112691
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Robusztus acéllemezből hajtva a szerszámok áttekinthető tárolásához.

A **kétoldalás kivitelű** perforált fal mindkét oldalon használható **egymástól függetlenül**.

Peremezett acéllemez perforált falak □ 9×9 mm perforálással 37 mm-es osztásban akasztók és tartók rögzítéséhez.

Alkalmazható:

A 918590 sz. tartóoszlopok közé, a 918590 sz. anyagszállító kocsira és a 955430 sz. válaszfalakra csavarozható.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Perforált falakhoz való tartozékokat a 95. termékcsoportban talál.

Műszaki leírás

Szélesség	920 mm
Súly	12 kg
Perforált fal kivitele	Kétoldalás
Teherbírás	100 kg
Magasság	481 mm
Mélység	25 mm

Típushoz	1000 mm
Anyagvastagság	1 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Perforált fal

Tartozék

Multimédia kihajtható kar multifunkciós befogóval Csuklók száma 1	928270 1
Beakasztható tartóoszlop Magasság 481 mm	928060 481
Multifix Típushoz 500	928201 500
Multimédia kihajtható kar laptop tartóval Csuklók száma 2	928275 2
Multifix Típushoz 300	928201 300
Multimédia kihajtható kar multifunkciós befogóval Csuklók száma 2	928270 2