


Garant**Perforált fal kétoldalú, Típushoz: 2000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928071 2000
GTIN	4062406113018
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Robusztus acéllemezből hajtva a szerszámok áttekinthető tárolásához.

A **kétoldalás kivitelű** perforált fal mindkét oldalon használható **egymástól függetlenül**.

Peremezett acéllemez perforált falak □ 9×9 mm perforálással 37 mm-es osztásban akasztók és tartók rögzítéséhez.

Alkalmazható:

A 918590 sz. tartóoszlopok közé, a 918590 sz. anyagszállító kocsira és a 955430 sz. válaszfalakra csavarozható.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Perforált falakhoz való tartozékokat a 95. termékcsoportban talál.

Műszaki leírás

Perforált fal kivitele	Kétoldalás
Mélység	25 mm
Szélesség	1920 mm
Teherbírás	100 kg
Típushoz	2000 mm
Súly	24 kg

Magasság	481 mm
Anyagvastagság	1 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Perforált fal

Tartozék

Multimédia kihajtható kar multifunkciós befogóval Csuklók száma 1	928270 1
Multifix Típushoz 1000	928201 1000
Multifix Típushoz 1500	928201 1500
Beakasztható tartóoszlop Magasság 481 mm	928060 481
Multimédia kihajtható kar laptop tartóval Csuklók száma 2	928275 2
Multimédia kihajtható kar multifunkciós befogóval Csuklók száma 2	928270 2
Multifix Típushoz 500	928201 500
Multifix Típushoz 300	928201 300