


**Garant****Perforált lemez hátfal (tartóoszlop pár + 1 perforált fal, egyoldalú), Magasság 481 mm, Típushoz: 1000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928075 1000
GTIN	4062406113025
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

Tartóoszlop pár 100×40×2 mm zárt acélszelvényből. **Beakasztók** 50 mm-es osztásban az elülső oldalon, valamint **menetes furatok** a belső oldalon modulok / szerkezeti elemek rögzítéséhez. Köztük perforált acéllemez fal.

**Felhasználás:**

Az 1000, 1500 és 2000 mm hosszúságú **munkalapokra csavarozható**.

**Tartalom:**

1×tartóoszlop párból + 1× egyoldalú perforált falból áll. Tartókar konzolok és keresztmervítők rögzítéséhez nem alkalmas.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

**Műszaki leírás**

Teherbírás	100 kg
Perforált fal kivitele	egyoldalú
Típushoz	1000 mm
Magasság	481 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet

Anyagvastagság	1 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Magasságállítás osztása	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Magasság 481 mm
Termék fajtája	Perforált fal

## Tartozék

Összekötő elem tartóoszlophoz Típus 2	938027 2
Összekötő elem tartóoszlophoz Típus 1	938027 1
Tartóoszlop Magasság 481 mm	928010 481
Perforált falEgyoldalal Típushoz 1000	928070 1000