


**Garant****Perforált fal kétoldalú, Típushoz: 1500****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928071 1500
GTIN	4062406112707
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus acéllemezből hajtva a szerszámok áttekinthető tárolásához.

A **kétoldalás kivitelű** perforált fal mindkét oldalon használható **egymástól függetlenül**.

Peremezett acéllemez perforált falak □ 9×9 mm perforálással 37 mm-es osztásban akasztók és tartók rögzítéséhez.

**Alkalmazható:**

A 918590 sz. tartóoszlopok közé, a 918590 sz. anyagszállító kocsira és a 955430 sz. válaszfalakra csavarozható.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

Perforált falakhoz való tartozékokat a 95. termékcsoportban talál.

**Műszaki leírás**

Súly	18 kg
Típushoz	1500 mm
Teherbírás	100 kg
Perforált fal kivitele	Kétoldalás
Magasság	481 mm
Mélység	25 mm

Szélesség	1420 mm
Anyagvastagság	1 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Perforált fal

## Tartozék

Multimédia kihajtható kar multifunkciós befogóval Csuklók száma 1	928270 1
Multifix Típushoz 300	928201 300
Beakasztható tartóoszlop Magasság 481 mm	928060 481
Multifix Típushoz 1000	928201 1000
Multifix Típushoz 500	928201 500
Multimédia kihajtható kar laptop tartóval Csuklók száma 2	928275 2
Multimédia kihajtható kar multifunkciós befogóval Csuklók száma 2	928270 2