

Garant

Perforált lemez hátfal (tartóoszlop pár + 2 perforált fal, egyoldalú), Magasság 962 mm, Típushoz: 1500

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	928076 1500
GTIN	4062406113063
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Tartóoszlop pár 100×40×2 mm zárt acélszelvényből. **Beakasztók** 50 mm-es osztásban az elülső oldalon, valamint **menetes furatok** a belső oldalon modulok / szerkezeti elemek rögzítéséhez. Köztük perforált acéllemez fal.

Felhasználás:

Az 1000, 1500 és 2000 mm hosszúságú **munkalapokra csavarozható**.

Tartalom:

1×tartóoszlop párból + 2×egyoldalú perforált falból áll. Tartókaros konzol rögzítéséhez alkalmas.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Magasság	962 mm
Típushoz	1500 mm

Teherbírás	200 kg
Perforált fal kivitele	egyoldalas
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Magasságállítás osztása	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Magasság 962 mm
Termék fajtája	Perforált fal

Tartozék

Összekötő elem tartóoszlophoz Típus 1	938027 1
Összekötő elem tartóoszlophoz Típus 2	938027 2
Perforált falEgyoldalas Típushoz 1500	928070 1500
Tartóoszlop Magasság 962 mm	928010 962