

**Garant****Perforált lemez hátfal (tartóoszlop pár + 2 perforált fal, egyoldalú), Magasság 962 mm, Típushoz: 2000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928076 2000
GTIN	4062406113070
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

Tartóoszlop pár 100×40×2 mm zárt acélszelvényből. **Beakasztók** 50 mm-es osztásban az elülső oldalon, valamint **menetes furatok** a belső oldalon modulok / szerkezeti elemek rögzítéséhez. Közöttük perforált acéllemez fal.

**Felhasználás:**

Az 1000, 1500 és 2000 mm hosszúságú **munkalapokra csavarozható**.

**Tartalom:**

1×tartóoszlop párból + 2×egyoldalú perforált falból áll. Tartókaros konzol rögzítéséhez alkalmas.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

**Műszaki leírás**

Teherbírás	200 kg
Perforált fal kivitele	egyoldalú

Magasság	962 mm
Típushoz	2000 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Magasságállítás osztása	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Magasság 962 mm
Termék fajtája	Perforált fal

## Tartozék

Összekötő elem tartóoszlophoz Típus 1	938027 1
Összekötő elem tartóoszlophoz Típus 2	938027 2
Tartóoszlop Magasság 962 mm	928010 962
Perforált falEgyoldalas Típushoz 2000	928070 2000