


Garant**Perforált lemez hátfal (tartóoszlop pár + 1 perforált fal, egyoldalú), Magasság 481 mm, Típushoz: 2000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928075 2000
GTIN	4062406113049
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Tartóoszlop pár 100×40×2 mm zárt acélszelvényből. **Beakasztók** 50 mm-es osztásban az elülső oldalon, valamint **menetes furatok** a belső oldalon modulok / szerkezeti elemek rögzítéséhez. Köztük perforált acéllemez fal.

Felhasználás:

Az 1000, 1500 és 2000 mm hosszúságú **munkalapokra csavarozható**.

Tartalom:

1×tartóoszlop párból + 1× egyoldalú perforált falból áll. Tartókar konzolok és keresztmervítők rögzítéséhez nem alkalmas.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Teherbírás	100 kg
Magasság	481 mm
Típushoz	2000 mm
Perforált fal kivitele	egyoldalú
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet

Anyagvastagság	1 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Magasságállítás osztása	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Magasság 481 mm
Termék fajtája	Perforált fal

Tartozék

Összekötő elem tartóoszlophoz Típus 2	938027 2
Összekötő elem tartóoszlophoz Típus 1	938027 1
Perforált falEgyoldalal Típushoz 2000	928070 2000
Tartóoszlop Magasság 481 mm	928010 481