


Garant**Kihajtható oldalsó perforált fal, Magasság: 962mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928101 962
GTIN	4062406113155
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

A tartóoszlopokra csavarozható, kihajtható, és öntvény zsanérokkaal rögzíthető. Szerszám áttekinthető és ergonomikus tárolásához.

Alkalmazható:

928010 sz. 962 méret, 928076 sz. tartóoszlop.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Perforált fal kivitele	egyoldalas
Mélység	25 mm
Súly	6 kg
Szélesség	420 mm
Magasság	962 mm
Teherbírás	20 kg

Anyagvastagság	1 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Perforált fal