

**Garant****Acéllemez rakodópolc 300 mm mély, Típushoz: 1500****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928131 1500
GTIN	4062406113230
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemezről, 3 oldalon legurulásgátló peremmel. Elülső oldal lehajtott peremmel. Peremmel felfelé és lefelé is felszerelhető. **110 mm-es mélységi beállítási tartomány.**

**Vízszintes 90°-os és ferde 110°-os** rögzítés lehetséges.

**Alkalmazható:**

Felszerelés a 928010 sz. tartóoszlopokra, a 918590 sz. (csak 1000 méretű) anyagszállító kocsira és a 955430 és 955431 sz. válaszfalakra történő **beakasztással**.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A rakodópolcokon nyitott tárolódobozok helyezhetők el, ezek a 96. termékcsoportban találhatóak.

**Műszaki leírás**

Mélységállítási tartomány	110 mm
Hasznos mélység	300 mm
Típushoz	1500
Szélesség	1420 mm
Beépítési magasság	80 mm
Hasznos szélesség	1380 mm
Dőlésszög	90 fok
Dőlésszög	110 fok
Polclap kivitele	standard

Anyagvastagság	1,5 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	25 kg
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Tárolópolc