

Garant**Acéllemez rakodópolc 200 mm mély, Típushoz: 1000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928130 1000
GTIN	4062406113193
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Acéllemezről, 3 oldalon legurulásgátló peremmel. Elülső oldal lehajtott peremmel. Peremmel felfelé és lefelé is felszerelhető. **110 mm-es mélységi beállítási tartomány.**

Vízszintes 90°-os és ferde 110°-os rögzítés lehetséges.

Alkalmazható:

Felszerelés a 928010 sz. tartóoszlopokra, a 918590 sz. (csak 1000 méretű) anyagszállító kocsira és a 955430 és 955431 sz. válaszfalakra történő **beakasztással.**

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A tartókeretek elülső- és hátoldalán egy-egy rakodópolc beakasztása **dupla rakodási felületet** eredményez. A rakodópolcokon nyitott tárolódobozok helyezhetők el, ezek a 96. termékcsoporthoz tartoznak.

Műszaki leírás

Típushoz	1000
Hasznos mélység	200 mm
Hasznos szélesség	880 mm
Beépítési magasság	80 mm
Mélységállítási tartomány	40 mm
Szélesség	920 mm
Dőlésszög	90 fok
Dőlésszög	110 fok

Polclap kivitele	standard
Anyagvastagság	1,5 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	25 kg
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Tárolópolc