

Garant**Rakodópolec világítással, Típushoz: 1000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928140 1000
GTIN	4062406113322
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Rakodópolec a 928131 sz. alatt leírtak szerint. Integrált, kihajtható LED-es lámpával (a 928600 sz.-hoz hasonló kivitel be-/kikapcsolóval) a rakodópolec alatt.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**, világítótest ezüst színű.

Figyelem:

A rakodópolec alatti lámpa beépített LED égőket tartalmaz. A fényforrás (LED-es lámpák) a gyártó által cserélhető. A trafó (tápegység és kábel) a gyártó által cserélhető.

Műszaki leírás

Beépítési magasság	80 mm
LED-es technológia	igen
Teljesítményfelvétel	18 W
Hasznos mélység	300 mm
Szélesség	920 mm
Színhőmérséklet	4000 K
Típushoz	1000
Hasznos szélesség	880 mm
Fényáram	1890 lm
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Névleges feszültség	250 V

Be- / kikapcsoló	igen
Polclap kivitele	világítással
Anyagvastagság	1,5 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen)	25 kg
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Tárolópolc