

Garant**Kihajtható tartókar, Csuklók száma: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928170 2
GTIN	4062406113391
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Acélső kihajtható tartókar **1** vagy **2 csuklóval**, a **928010 sz. tartóoszlopra** való rögzítéshez (csavarozáshoz). A 928172 sz. 1-es méretű TFT/billentyűzet tartó, a 928175 sz. 1-es méretű perforált fal és a 928178 sz. 1-es méretű TFT tartó rögzítéséhez.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Csuklók száma	2
Kihajtható tartókar kinyúlása	560 mm
Súly	3,5 kg
Teherbírás	25 kg
Sorozat	Workstation
Beépítési magasság	120 mm
Anyagvastagság	1 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	25 kg
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Forgó kar

Tartozék

TFT tartó Típus 1	928178 1
Perforált fal kihajtható karhoz Típus 1	928175 1
TFT / billentyűzettartó Típus 1	928172 1