

Garant**Rakodópolec acélkengyellel, Típushoz: 1500****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928145 1500
GTIN	4062406113360
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Acéllemezről, horganyzott acélkengyellel. Felszerelés beakasztással.

Alkalmazható:

928010, 928020, 928075, 928076 sz. tartóoszlop, 918590 sz. anyagszállító kocsi, 955430 és 955431 sz. válaszfalak.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**. Galvanikusan horganyzott kengyel.

Műszaki leírás

Szélesség	1420 mm
Beépítési magasság	80 mm
Hasznos mélység	300 mm
Acélkengyelek száma	5
Típushoz	1500
Kengyel Ø	8 mm
Kengyel magassága	330 mm
Hasznos szélesség	1380 mm
Polclap kivitele	acélpánttal
Anyagvastagság	1,5 mm

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	25 kg
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Tárolópolc