

Garant**Összeakasztható alappolc, Mélység 400 mm, Magasság: 800mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 990201 800 |
| GTIN | 4062406113568 |
| Árucikk kategória | 911 |

Leírás**Kivitel:**

Stabil oszlopkeret négyszögletes lábakkból (50×25×1,25mm) 40 mm-es osztásban beakasztó hornyokkal a keresztartók / polcok rögzítéséhez. Oszlopkeret műanyag zárófedelelkel. Az összeszerelés szerszám nélkül, beakasztással történik. A nagyfokú oldalstabilitásnak köszönhetően a stabilizáláshoz keresztmervítők nem szükségesek. Polcok horganyzott lemezből.

Szín:

Oszlopkeret RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. Keresztartó párok **mindig** RAL 7016 antracitszürke színben.

Figyelem:

- **Az 500 mm mély polcok méretben kompatibilisek a GridLine szekrényekkel és ezekkel tetszőlegesen kombinálható.**
- **A polclapos összeilleszthető polcokhoz való elemeket és tartozékokat az eShop-ban a 990271 – 990370 sz. alatt talál.**
- **A polcok stabilitásának biztosítása érdekében 5:1 magasság-mélység aránynál óvintézkedéseket kell hozni a billenés megakadályozása érdekében.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

| | |
|---|--|
| Polclap szélessége | 946 mm |
| Alappolc felépítmény mérete, szélesség | 1000 mm |
| Max. mezőterhelés | 900 kg |
| Polclap mélysége | 400 mm |
| polcmélység | 400 mm |
| Polclapok száma | 2 |
| Polcmagasság | 800 mm |
| Polclap rögzítés módja | Merevítő |
| Polc felépítése | Alappolc |
| Polclap szélessége, belső méret | 900 mm |
| Profilkeretek száma | 2 |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen) | 120 kg |
| Polclap vastagsága | 38 mm |
| Magasságállítás osztása | 40 mm |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum | Mélység 400 mm |
| Termék fajtája | Polc |

Tartozék

Polclap, horganyzott, keresztartó párral Polc mélységhez 400 mm

990320 400