

**Garant****Balancer sín 2 futómacskával, Hossz: 1500mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 928250 1500   |
| GTIN              | 4062406185183 |
| Árucikk kategória | 9GG           |

**Leírás****Kivitel:**

Acél C-profilból. Mindkét oldalon belső, gumicsillapítású végütközőkkel. A golyóscsapágyazott kocsi csavaros tartóval rendelkeznek a berendezések, emelőeszközök és egyéb segédeszközök rögzítéséhez.

**Alkalmazható:**

Tartókaros konzol 928055 sz. és 928056 sz.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Műszaki leírás**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Teherbírás            | 50 kg         |
| Sorozat               | Workstation   |
| Hossz                 | 1500 mm       |
| Magasság              | 40 mm         |
| Szélesség             | 40 mm         |
| Felhasználási terület | Tartóoszlopok |
| Termék fajtája        | Készüléksín   |

**Tartozék**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Külön kocsi Típus 1 | 928252 1 |
|---------------------|----------|

Külön kocsi Típus 1

928252 1