

**Garant****Sarokelem 1 saroklábbal, Mélység 400 mm, Magasság: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	990241 1000
GTIN	4062406114114
Árucikk kategória	911

**Leírás****Kivitel:**

Stabil sarokláb négyszögletes lábakból (50×25×1,25mm) 40 mm-es osztásban beakasztó hornyokkal a kereszttartók / polcok rögzítéséhez. Oszlopkeret műanyag zárósapkákkal. Az összeszerelés szerszám nélkül, beakasztással történik. A nagyfokú oldalstabilitásnak köszönhetően a stabilizáláshoz keresztmervítők nem szükségesek. A polcok horganyzott lemezből készülnek.

**Tartalom:**

Sarokláb, sarok polclap (darabszámot lásd a mindenkori méretnél). 1 db sarokláb, 3 db sarokpolc.

**Szín:**

Oszlopkeret RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. Kereszttartó párok **mindig** RAL 7016 antracitszürke színben.

**Figyelem:**

A sarokelem csak a két 990201 sz. vagy 990211 sz. alappolc kombinációjában szerelhető fel.

**Műszaki leírás**

Polclap mélysége	975 mm
Polclap szélessége	975 mm
Polclapok száma	3

Polclap mélysége (B méret)	900 mm
Polcбетét mélység	400 mm
Polclap homlokoldala (A méret)	777 mm
Szerelés szükséges	igen
Polc felépítéséhez csatlakozó polcok szükségesek	igen
Max. mezőterhelés	900 kg
Önálló sarokelem	nem
Polcmagasság	1000 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	120 kg
Polclap vastagsága	38 mm
Magasságállítás osztása	40 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Mélység 400 mm
Termék fajtája	Sarokelem

## Tartozék

Sarokpolc, horganyzott, kereszttartó készlettel Polcбетét mélység 400 mm

990370 400