

Garant**Összeakasztható alappolc, Mélység 500 mm, Magasság: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	990211 1000
GTIN	4062406113933
Árucikk kategória	911

Leírás**Kivitel:**

Stabil oszlopkeret négyszögletes lábakkból (50×25×1,25mm) 40 mm-es osztásban beakasztó hornyokkal a kereszttartók / polcok rögzítéséhez. Oszlopkeret műanyag zárófedelelkel. Az összeszerelés szerszám nélkül, beakasztással történik. A nagyfokú oldalstabilitásnak köszönhetően a stabilizáláshoz keresztmervítők nem szükségesek. Polcok horganyzott lemezből.

Szín:

Oszlopkeret RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. Kereszttartó párok **mindig** RAL 7016 antracitszürke színben.

Figyelem:

- **Az 500 mm mély polcok méretben kompatibilisek a GridLine szekrényekkel és ezekkel tetszőlegesen kombinálható.**
- **A polclapos összeilleszthető polcokhoz való elemeket és tartozékokat az eShop-ban a 990271 – 990370 sz. alatt talál.**
- **A polcok stabilitásának biztosítása érdekében 5:1 magasság-mélység aránynál óvintézkedéseket kell hozni a billenés megakadályozása érdekében.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Polclap szélessége, belső méret	900 mm
Polclapok száma	3
Alappolc felépítmény mérete, szélesség	1000 mm
Polclap rögzítés módja	Merevítő
Polcmagasság	1000 mm
polcmélység	500 mm
Polclap szélessége	946 mm
Polclap mélysége	500 mm
Max. mezőterhelés	900 kg
Polc felépítése	Alappolc
Profilkeretek száma	2
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémén)	120 kg
Polclap vastagsága	38 mm
Magasságállítás osztása	40 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Mélység 500 mm
Termék fajtája	Polc

Tartozék

Polclap, horganyzott, keresztartó párral Polc mélységhez 500 mm

990320 500