

Garant**Sarokelem 1 saroklábbal, Mélység 400 mm, Magasság: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	990241 800
GTIN	4062406113995
Árucikk kategória	91I

Leírás**Kivitel:**

Stabil sarokláb négyszögletes lábakból (50×25×1,25mm) 40 mm-es osztásban beakasztó hornyokkal a kereszttartók / polcok rögzítéséhez. Oszlopkeret műanyag zárósapkákkal. Az összeszerelés szerszám nélkül, beakasztással történik. A nagyfokú oldalstabilitásnak köszönhetően a stabilizáláshoz keresztmervítők nem szükségesek. A polcok horganyzott lemezből készülnek.

Tartalom:

Sarokláb, sarok polclap (darabszámot lásd a mindenkori méretnél). 1 db sarokláb, 2 db sarokpolc.

Szín:

Oszlopkeret RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. Kereszttartó párok **mindig** RAL 7016 antracitszürke színben.

Figyelem:

A sarokelem csak a két 990201 sz. vagy 990211 sz. alappolc kombinációjában szerelhető fel.

Műszaki leírás

Polc felépítéséhez csatlakozó polcok szükségesek	igen
Polclap mélysége (B méret)	900 mm
Szerelés szükséges	igen

Polclap szélessége	975 mm
Polcbetét mélység	400 mm
Polcmagasság	800 mm
Polclapok száma	2
Polclap mélysége	975 mm
Max. mezőterhelés	900 kg
Polclap homlokoldala (A méret)	777 mm
Önálló sarokelem	nem
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	120 kg
Polclap vastagsága	38 mm
Magasságállítás osztása	40 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Mélység 400 mm
Termék fajtája	Sarokelem

Tartozék

Sarokpolc, horganyzott, kereszttartó készlettel Polcbetét mélység 400 mm

990370 400