

Garant**Sarokelem 1 saroklábbal, Mélység 500 mm, Magasság: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	990246 800
GTIN	4062406114169
Árucikk kategória	911

Leírás**Kivitel:**

Stabil sarokláb négyszögletes lábakból (50×25×1,25mm) 40 mm-es osztásban beakasztó hornyokkal a kereszttartók / polcok rögzítéséhez. Oszlopkeret műanyag zárósapkákkal. Az összeszerelés szerszám nélkül, beakasztással történik. A nagyfokú oldalstabilitásnak köszönhetően a stabilizáláshoz keresztmervítők nem szükségesek. A polcok horganyzott lemezből készülnek.

Tartalom:

Sarokláb, sarok polclap (darabszámot lásd a mindenkori méretnél). 1 db sarokláb, 2 db sarokpolc.

Szín:

Oszlopkeret RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. Kereszttartó párok **mindig** RAL 7016 antracitszürke színben.

Figyelem:

A sarokelem csak a két 990201 sz. vagy 990211 sz. alappolc kombinációjában szerelhető fel.

Műszaki leírás

Polclap szélessége	975 mm
Polc felépítéséhez csatlakozó polcok szükségesek	igen
Polclap mélysége (B méret)	972 mm

Polclapok száma	2
Szerelés szükséges	igen
Polclap mélysége	975 mm
Polcбетét mélység	500 mm
Önálló sarokelem	nem
Polcmagasság	800 mm
Polclap homlokoldala (A méret)	636 mm
Max. mezőterhelés	900 kg
Felhasználási terület	Polc
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	120 kg
Polclap vastagsága	38 mm
Magasságállítás osztása	40 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Mélység 500 mm
Termék fajtája	Sarokelem

Tartozék

Sarokpolc, horganyzott, keresztartó készlettel Polcбетét mélység 500 mm

990370 500