

**Garant****Összeasztható polcbővítés, Mélység 500 mm, Magasság: 1200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	990216 1200
GTIN	4062406114282
Árucikk kategória	911

**Leírás****Kivitel:**

Stabil oszlopkeret négyszögletes lábakkból (50×25×1,25mm) 40 mm-es osztásban beasztó hornyokkal a keresztartók / polcok rögzítéséhez. Oszlopkeret műanyag zárófedelelkel. Az összeszerelés szerszám nélkül, beasztással történik. A nagyfokú oldalstabilitásnak köszönhetően a stabilizáláshoz keresztmervítők nem szükségesek. Polcok horganyzott lemezből.

**Szín:**

Oszlopkeret RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. Keresztartó párok **mindig** RAL 7016 antracitszürke színben.

**Figyelem:**

- **Az 500 mm mély polcok méretben kompatibilisek a GridLine szekrényekkel és ezekkel tetszőlegesen kombinálható.**
- **A polclapos összeilleszthető polcokhoz való elemeket és tartozékokat az eShop-ban a 990271 – 990370 sz. alatt talál.**
- **A polcok stabilitásának biztosítása érdekében 5:1 magasság-mélység aránynál óvintézkedéseket kell hozni a billenés megakadályozása érdekében.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

**Műszaki leírás**

polcmélység	500 mm
Polclap szélessége	946 mm
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség	975 mm
Polc felépítése	Polcbővítés
Profilkeretek száma	1
Polclap rögzítés módja	Merevítő
Polcmagasság	1200 mm
Max. mezőterhelés	900 kg
Polclap szélessége, belső méret	900 mm
Polclap mélysége	500 mm
Polclapok száma	3
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	120 kg
Polclap vastagsága	38 mm
Magasságállítás osztása	40 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Mélység 500 mm
Termék fajtája	Polc

## Tartozék

Polclap, horganyzott, keresztartó párral Polc mélységhez 500 mm

990320 500