

Garant**Oszlopkeret lemezborítással, Mélység 500 mm, Magasság: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	990296 1000
GTIN	4062406114442
Árucikk kategória	91I

Leírás**Kivitel:**

Beasztó résekkel 40 mm-es osztásban és műanyag-zárósapkákkal mindkét végén. A lyukraszteres lemezborítás megakadályozza az oldalsó kinyúlást.

Felhasználás:

990201 – 990216 sz. alappolcokhoz és polcbővítésekhez köztes- vagy záró keretként használható.

Szín:

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Közfal beépítése lehetséges	igen
Szélesség	500 mm
Magasság	1000 mm
Polc magassághoz	1000 mm
Polc mélységhez	500 mm

Szerelés szükséges	igen
Polclap adapter	1 oldalas
Polclapos beakasztható polchoz	igen
Polcmagasság	1000 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Magasságállítás osztása	40 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Mélység 500 mm
Termék fajtája	Oszlopkeret

Tartozék

Kiegyenlítő alátétlemez készlet 10 darabos készlet	990398
Derékszög készlet, 2 darabos, padlórögzéshez	990399