

Garant**ER szorítópatronos befogó, ultra rövid, SK 40, ER szorítópatron mérethez: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300445 25
GTIN	4062406114374
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp. **Ultra rövid kivitel belső precíziós felfogó anyával.** Kiválóan alkalmas szűk munkaterekben, nagyobb stabilitású.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a DIN 6499 A és B alak szerint.

Tartalom:

ER felfogó anyával (belső).

Különleges tartozék:

ER szorítópatronok 308941 – 309448 sz., kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anya 309621 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 25 mm

Külső Ø D: 32 mm

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	25 mm
Külső Ø D	32 mm
ER szorítópatronhoz	25 mm

Kulcsnyílás SW	24 mm
Befogási Ø D ₁	1-16 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309411 11
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 16 mm	309373 16
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308959 11
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308946 4
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309373 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308959 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308959 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308946 3
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308941 10
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
	309409 7

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm

308962 7

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm

308941 14

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm

308946 14

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm

309374 12

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm

308960 15

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 15 mm

309373 15

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm

308946 10

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40

308740 40

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm

308960 6

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm

308960 11

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm

308941 3

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm

308946 5

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3,5 mm

309447 3,5

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm

308962 4

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm

309374 11

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm

309373 10

ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm

309375 4

ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm

309375 8

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 15 mm

308962 15

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm

309373 9

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm

309374 8

308720 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített
Meredekkúphoz 40

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308941 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308946 7
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 11 mm	308962 11
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309409 6
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 14 mm	309413 14
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309430 10
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309430 2,8
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308959 9
ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 40	309700 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308960 4
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309374 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308960 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308941 12
ER felfogó anya ER-hez 25	309580 25
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309411 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308960 8
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308959 15

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308959 8
ER felfogó anya High Speed ER-hez 25	309610 25
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 12 mm	309413 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308960 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308960 2
ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 25	309612 25
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309373 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 7 mm	309413 7
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309430 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308941 9
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 11 mm	309373 11
ER felfogó anya HiRunER szorítópatronos befogóhoz ER- hez 25	309617 25
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308959 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	308962 9
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309409 16
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308960 3
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm	309447 5

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	309374 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308941 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308960 10
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308946 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308941 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308960 14
Kulcs ER minianyához ER szorítópatronos befogó 25	309740 25
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309374 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309411 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308946 12
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308959 5
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 16 mm	308962 16
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308941 2
ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 25	309700 25
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	308962 5
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 10 mm	309447 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309409 8

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	308962 6
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309374 4
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309374 10
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 13 mm	308962 13
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309373 2
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 8 mm	309447 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309373 4
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309374 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308941 4
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	308962 10
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309430 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309411 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308959 3
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309411 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 10 mm	309413 10
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308946 16
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309374 5
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309447 4,5
	309447 4

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40

308640 40

Nyomatékkulcs irányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm

656050 200

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm

309411 4,5

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40

308830 40

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm

309430 7

Nyomatékkulcs rátűző ER mini anyához ER szorítópatronos befogó 25

309745 25

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm

309411 9

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

308802 40

ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm

309375 6

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm

309373 5

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm

309374 15

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

308801 40

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm

308960 12

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm

309409 12

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm

308962 14

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm

308941 13

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40

308810 40

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 14 mm

309373 14

309409 9

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308959 13
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308959 10
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309430 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 6 mm	309413 6
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 25	309680 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308960 16
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309411 12
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	308962 12
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309374 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308941 7
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm	309447 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308941 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308959 12
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308946 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309373 3
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	309375 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308946 13
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 9 mm	309413 9
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 13 mm	309373 13
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308962 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308959 14
	309411 14

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309409 11
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308962 3
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308960 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308959 16
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3 mm	309447 3
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	309375 12
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 7 mm	309447 7
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	309375 14
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 11 mm	309413 11
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309411 16
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309374 3
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308946 9
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 12 mm	309373 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308941 15
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308946 15
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309374 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308941 5
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308812 40

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 8 mm	309413 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309409 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308960 13
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm	309373 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309409 14
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 9 mm	309447 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308946 11