

Garant**Oszlopkeret lemezborítással, Mélység 500 mm, Magasság: 1200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	990296 1200
GTIN	4062406114473
Árucikk kategória	911

Leírás**Kivitel:**

Beasztó résekkel 40 mm-es osztásban és műanyag-zárósapkákkal mindkét végén. A lyukraszteres lemezborítás megakadályozza az oldalsó kinyúlást.

Felhasználás:

990201 – 990216 sz. alappolcokhoz és polcbővítésekhez köztes- vagy záró keretként használható.

Szín:

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Polc mélységhez	500 mm
Szélesség	500 mm
Polclap adapter	1 oldalas
Közfal beépítése lehetséges	igen
Szerelés szükséges	igen

Polc magassághoz	1200 mm
Polclapos beakasztható polchoz	igen
Polcmagasság	1200 mm
Magasság	1200 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Magasságállítás osztása	40 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Mélység 500 mm
Termék fajtája	Oszlopkeret

Tartozék

Derékszög készlet, 2 darabos, padlórögzéshez	990399
Kiegészítő alátétlemez készlet 10 darabos készlet	990398