

**Garant****Oszlopkeret lemezborítással, Mélység 400 mm, Magasság: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	990291 800
GTIN	4062406114404
Árucikk kategória	911

**Leírás****Kivitel:**

Beasztó résekkel 40 mm-es osztásban és műanyag-zárósapkákkal mindkét végén. A lyukraszteres lemezborítás megakadályozza az oldalsó kinyúlást.

**Felhasználás:**

990201 – 990216 sz. alappolcokhoz és polcbővítésekhez köztes- vagy záró keretként használható.

**Szín:**

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Műszaki leírás**

Polclap adapter	1 oldalas
Magasság	800 mm
Szerelés szükséges	igen
Közfal beépítése lehetséges	igen
Szélesség	400 mm

Polclapos beakasztható polchoz	igen
Polc mélységhez	400 mm
Polcmagasság	800 mm
Polc magassághoz	800 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Magasságállítás osztása	40 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Mélység 400 mm
Termék fajtája	Oszlopkeret

## Tartozék

Derékszög készlet, 2 darabos, padlórögzéshez	990399
Kiegészítő alátétlemez készlet 10 darabos készlet	990398