

Garant**ER szorítópatronos befogó, ultra rövid, SK 50, ER szorítópatron mérethez: 32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300446 32
GTIN	4062406114398
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp. **Ultra rövid kivitel belső precíziós felfogó anyával.** Kiválóan alkalmas szűk munkaterekben, nagyobb stabilitású.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a DIN 6499 A és B alak szerint.

Tartalom:

ER felfogó anyával (belső).

Különleges tartozék:

ER szorítópatronok 308941 – 309448 sz., kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anya 309621 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 30 mm

Külső Ø D: 40 mm

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	30 mm
ER szorítópatronhoz	32 mm
Külső Ø D	40 mm

Kulcsnyílás SW	32 mm
Befogási Ø D ₁	2-20 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 7 mm	309418 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	309000 17
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	309414 20
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 11 mm	309376 11
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309416 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309001 10
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	309378 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309416 11
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309414 16
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309001 16

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309416 12
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309416 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309376 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	309000 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308981 16
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309414 18
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 11 mm	309448 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	308981 17
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309414 7
ER felfogó anya HiRunER szorítópatronos befogóhoz ER-hez 32	309617 32
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 17 mm	309002 17
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm	309376 10
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309377 3
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 17 mm	309376 17
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309414 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 11 mm	309418 11
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	309000 20
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 10 mm	309448 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309001 12

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	309002 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308981 13
Nyomatékkulcs irányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm	656050 200
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	309001 13
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309001 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309001 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308981 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	309000 5
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 19 mm	309377 19
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308986 12
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 18 mm	309376 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	309000 19
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309432 9
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	309002 5
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309377 18
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309416 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309001 3
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308986 6
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 14 mm	309418 14
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 20 mm	309378 20
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309001 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309376 6

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	309000 7
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm	309448 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	308981 19
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	309000 12
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 7 mm	309448 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309414 4,5
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	309002 10
ER felfogó anya High Speed ER-hez 32	309610 32
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50	308660 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308986 13
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309001 5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 19 mm	309001 19
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
ER felfogó anya ER-hez 32	309580 32
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308700 50
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309377 11
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308720 50
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	309378 14
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 10 mm	309418 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 19 mm	308986 19
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	309000 8
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	309002 4

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309376 4
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 11 mm	309002 11
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309376 5
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309377 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309001 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	308981 20
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309416 4,5
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 13 mm	309002 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308981 6
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308812 50
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309432 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 19 mm	309376 19
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 12 mm	309376 12
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309377 5
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	309378 12
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309432 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	309000 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308986 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308986 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	309000 3
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308986 11
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm	309376 8
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309001 18
ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 32	309700 32
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 20 mm	309418 20
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309377 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 14 mm	309376 14
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309432 12
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309001 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308981 15
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308986 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	309000 11
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 9 mm	309418 9
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm	309448 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	308986 18
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	309377 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308981 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308986 4
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	309002 9
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308986 8
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	309002 12
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309377 8
	309418 6

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 6 mm	
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 20 mm	309002 20
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309414 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	309000 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309416 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308981 14
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309418 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	309000 16
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309416 16
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	309002 14
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309001 14
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309376 7
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 18 mm	309378 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308981 12
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 16 mm	309376 16
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	309378 4
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 16 mm	309418 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308981 5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309414 8
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309432 11

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 13 mm	309376 13
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	309002 3
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309377 16
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm	309448 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	309000 18
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309416 18
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	309001 15
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308986 14
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 17 mm	309377 17
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	309002 8
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309377 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308981 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 17 mm	309001 17
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 18 mm	309002 18
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308986 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	309001 20
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 15 mm	309002 15

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309377 10
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 9 mm	309448 9
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	309377 13
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	309377 20
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 15 mm	309376 15
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309432 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 12 mm	309418 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	309000 6
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 16 mm	309002 16
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308986 10
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	309378 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308981 3
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 14 mm	309448 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	308981 18
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 19 mm	309002 19
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309001 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308981 11
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309432 8
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 12 mm	309448 12
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308986 16
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 8 mm	309448 8

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309416 10
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308810 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308981 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309376 3
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	309378 10
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm	309376 9
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 32	309680 32
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	309416 20
ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 32	309612 32
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 20 mm	309376 20
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	309000 14
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309414 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309414 12
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 16 mm	309378 16
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 17 mm	308986 17
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309416 14
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309414 9
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309377 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308986 3
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309377 4
	309418 18

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal
Névleges befogási Ø d 18 mm

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási
Ø d 7 mm

309002 7

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 12
mm

309377 12

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50

308760 50

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm

309000 9

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm

308986 20

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal
Névleges befogási Ø d 8 mm

309418 8

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges
befogási Ø d 11 mm

309414 11

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm

308981 8

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm

309000 13