

Garant**Oszlopkeret lemezborítással, Mélység 500 mm, Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 990296 2000 |
| GTIN | 4062406114497 |
| Árucikk kategória | 911 |

Leírás**Kivitel:**

Beasztó résekkel 40 mm-es osztásban és műanyag-zárósapkákkal mindkét végén. A lyukraszteres lemezborítás megakadályozza az oldalsó kinyúlást.

Felhasználás:

990201 – 990216 sz. alappolcokhoz és polcbővítésekhez köztes- vagy záró keretként használható.

Szín:

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|---------|
| Polclapos beasztható polchoz | igen |
| Szerelés szükséges | igen |
| Szélesség | 500 mm |
| Polc mélységhez | 500 mm |
| Magasság | 2000 mm |

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Polcmagasság | 2000 mm |
| Polclap adapter | 1 oldalas |
| Polc magassághoz | 2000 mm |
| Közfal beépítése lehetséges | igen |
| Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm |
| Magasságállítás osztása | 40 mm |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum | Mélység 500 mm |
| Termék fajtája | Oszlopkeret |

Tartozék

| | |
|----------------------------------------------------|--------|
| Kiegyenlítő alátétlemez készlet 10 darabos készlet | 990398 |
| Derékszög készlet, 2 darabos, padlórögzéshez | 990399 |