

Garant**Oszlopkeret lemezborítással, Mélység 500 mm, Magasság: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	990296 800
GTIN	4062406114428
Árucikk kategória	911

Leírás**Kivitel:**

Beasztó résekkel 40 mm-es osztásban és műanyag-zárósapkákkal mindkét végén. A lyukraszteres lemezborítás megakadályozza az oldalsó kinyúlást.

Felhasználás:

990201 – 990216 sz. alappolcokhoz és polcbővítésekhez köztes- vagy záró keretként használható.

Szín:

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Szélesség	500 mm
Polc mélységhez	500 mm
Polclapos beakasztható polchoz	igen
Polc magassághoz	800 mm
Polclap adapter	1 oldalas

Szerelés szükséges	igen
Magasság	800 mm
Polcmagasság	800 mm
Közfal beépítése lehetséges	igen
Felhasználási terület	Polc
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Magasságállítás osztása	40 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Mélység 500 mm
Termék fajtája	Oszlopkeret

Tartozék

Kiegyenlítő alátétlemez készlet 10 darabos készlet	990398
Derékszög készlet, 2 darabos, padlóöngítéshez	990399