

Garant**Finombeállítású kiesztergáló készlet Ø 9,75 – 101,1 mm, Csatlakozás: HW63****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237515 HW63
GTIN	4062406114541
Árucikk kategória	29W

Leírás**Kivitel:**

237516 sz. **digitális kiesztergáló fejjel**, 237601 sz. **digitális kijelző egységgel**, furatkésekkel és tartozékokkal kofferben.

Kiesztergáló acélokhoz Ø 16 mm szárral és váltólapka tartóval. Adapterrel és váltólapka tartóval Ø 152,1 mm-ig bővíthető. **Fogásvételi pontosság 0,01 mm / nóniusszal 0,002 mm az Ø-nél.**

Digitális kijelző egységgel 0,001 mm az Ø-nél.

Furatkések hozzávaló **CC..0602** típusú ISO váltólapkával.

Váltólapka tartó hozzávaló **CC..09T3** típusú ISO váltólapkával.

Tartalom:

1 kiesztergáló fej: 237516 HW63

1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz): 237630 sz. furatkés Ø 9,75 - 20,1 mm (30 mm);

237634 sz. furatkés Ø 19,75 - 30,1 mm (72 mm);

237640 sz. furatkés Ø 29,75 - 48,1 mm (85 mm);

237642 sz. furatkés Ø 47,75 - 88,1 mm (85 mm)

1 váltólapka tartó: 237645 sz. Ø 87,75 - 101,1 mm-hez

(a 237534 sz. adapterrel max. Ø114,1 mm)

1-1 váltólapka: 260052 sz. CU7010 (vagy CC..0602 lapkát használjon)

260058 sz. CU7010 (vagy CC..09T3 lapkát használjon)

1 digitális kijelző: 237601 sz.

Alkatrész:

A 237630 – 237642 számhoz: 219830 sz. váltólapka csavar.

A 237645; 237531; 237532 számhoz: 219805 sz. váltólapka csavar.

Ajánlás:

Elsősorban a 237695 – 237698 sz. váltólapkákkal.

Figyelem:

Váltólapka tartó adapterrel (237531; 237532; 237534 sz.) max. 152,1 mm Ø tartományra bővítéshez: Az egyes termékeket lásd a 237512 sz. finombeállítású kiesztergáló készletnél.

Műszaki leírás

Csatlakozás	HW63
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Tartozék

CC.T 060204 Minőség CU7010	260052 CU7010
Állítható furatkés	237640
Váltólapkás késtartó	237645
Kiesztergáló fejØ 9,75 – 152,1 mm Csatlakozás HW63	237516 HW63
Furatkés	237630
Furatkés	237634
Állítható furatkés	237642
CC.T 09T304 Minőség CU7010	260058 CU7010
Kijelző egységdigitális	237601
Készlet befogó nélkülØ 9,75 – 101,1 mm	237539