

Garant**Performance maró befogó hűtőcsatorna furattal Forma ADB, SK 40 rövid,
Befogási Ø D1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300395 16
GTIN	4062406114640
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva.
- 4 hűtőcsatorna furattal.

Kivitel reklámszöveg:

4 hűtőcsatorna furattal.

Előny:

- A maró nem húzódik ki, nincs egyszeri rántás sem.
- Optimalizált külső kontúr – csillapító viselkedésű.
- Kényelmesen használható a differenciálmenetnek köszönhetően.
- A maró szártörése valószínűtlen.
- Precíziós kivitel.

Előny reklámszöveg:

- A maró nem húzódik ki, nincs egyszeri rántás sem.
- Optimalizált külső kontúr – csillapító viselkedésű.
- A maró szártörése valószínűtlen.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint. Kiválóan alkalmas TPC maráshoz ill. nagy előtolású alkalmazásokhoz. A maró nem húzódik ki, pontos körfutás, **nagy folyamatbiztonság!**

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	16 mm
Ø D ₂	43 mm
Külső Ø D	47,1 mm
A-méret kinyúlási hossz	63 mm
Befogó	SK 40 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
	308630 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40