

Garant

**Performance maró befogó hűtőcsatorna furatokkal, HSK-A 100 rövid,
Befogási Ø D1: 16mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	304460 16
GTIN	4062406114763
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- RFID / Balluffchip furattal.
- Minden szár keményen felszabályozva.
- 4 hűtőcsatorna furattal.

Előny:

- A maró nem húzódik ki, nincs egyszeri rántás sem.
- Optimalizált küldő kontúr – csillapító viselkedésű.
- Kényelmesen használható a differenciálmenetnek köszönhetően.
- A maró szártörése valószínűtlen.
- Precíziós kivitel.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B alak és DIN 6535 HB alak szerint. Kiválóan alkalmas TPC maráshoz ill. nagy előtolású alkalmazásokhoz. A maró nem húzódik ki, pontos körfutás, **nagy folyamatbiztonság!**

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	50 mm
-----------	-------

A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Befogási $\varnothing D_1$	16 mm
$\varnothing D_2$	43 mm
Befogó	HSK-A 100 rövid
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69882-4
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó