

**Garant**

**Performance maró befogó hűtőcsatorna furatokkal, HSK-A 100 rövid,  
Befogási Ø D1: 8mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	304460 8
GTIN	4062406114732
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- RFID / Balluffchip furattal.
- Minden szár keményen felszabályozva.
- 4 hűtőcsatorna furattal.

**Előny:**

- A maró nem húzódik ki, nincs egyszeri rántás sem.
- Optimalizált küldő kontúr – csillapító viselkedésű.
- Kényelmesen használható a differenciálmenetnek köszönhetően.
- A maró szártörése valószínűtlen.
- Precíziós kivitel.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B alak és DIN 6535 HB alak szerint. Kiválóan alkalmas TPC maráshoz ill. nagy előtolású alkalmazásokhoz. A maró nem húzódik ki, pontos körfutás, **nagy folyamatbiztonság!**

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	80 mm
-------------------------	-------

Ø D <sub>2</sub>	25 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Külső Ø D	30 mm
Befogó	HSK-A 100 rövid
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69882-4
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó